

HOLEX**Snabbväxelchuckar för gängtappar, BT 40, Gäng-kapacitetsområde: M3-12****Beställningsdata**

Ordernummer	334665 M3-12
GTIN	4045197488503
Artikelklass	32P

Beskrivning**Utförande:**

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
- Inställbart gängstartryck för olika material och gängtappar.

Användningsdata:

- Tillverkning av måttriakta gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

Specialtillbehör:

Tapphylsor, se nr 335420–335660.

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308835.

OBS!:

- Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14–M33 på begäran.
- Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.

Hållare norm: ISO 7388-2

längdkompensering tryck: 7,5 mm

längdkompensering drag: 7,5 mm

Utvändig-Ø D: 38 mm

Invändig diameter D₁: 19 mm

utkragningslängd A-mått: 60 mm

Teknisk beskrivning

längdkompensering tryck	7,5 mm
-------------------------	--------

längdkompensering drag	7,5 mm
utkragningslängd A-mått	60 mm
Gäng-kapacitetsområde	M3 – M12
Invändig diameter D ₁	19 mm
Utvändig-Ø D	38 mm
fäste	BT 40
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Produktslag	Gängskärningschuck

Tillbehör

Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335610 6
Dragtapp Hurco 60° med passning tätad passar för konor 40	308804 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40 SK	308810 40
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335420 8
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335610 11
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 4,5 mm	335645 4,5
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335420 7
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40 SK	308820 40

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335645 8
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335420 11
Specialdragtapp, utan innergंगा tätad passar för konor 40	308700 40
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 3,5 mm	335645 3,5
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335645 7
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 3,5 mm	335610 3,5
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335420 6
Dragtapp Hurco 90° med hål och passning tätad passar för konor 40	308805 40
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335420 9
Specialdragtapp, utan innergंगा tätad passar för konor 40	308720 40
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335645 9
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335610 8
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40 SK	308830 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308780 40
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 3,5 mm	335420 3,5
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
	335420 10

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 10 mm

Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335610 7
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 4,5 mm	335610 4,5
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335610 10
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
Tapphylssats utan säkerhetsslirkoppling, 8 delar	335460
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp Hurco 60° med hål och passning tätad passar för konor 40	308803 40
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335645 6
Dragtappar Mazak, tätad, form A passar för konor 40M	308670 40M
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40 SK	308812 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
	308802 40

Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor
40

Basförlängning med säkerhetslirkoppling
Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm

335645 10

Tapphylsa utan säkerhetslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 4,5 mm

335420 4,5

Tapphylsa med säkerhetslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 9 mm

335610 9