

SWISS TOOLS

Verktvghållare axiell dubbel, höger, PSC-50, För stålåållare: 20 mm**Beställningsdata**

Ordernummer	318923 20
GTIN	2050001715531
Artikelklass	36D

Beskrivning**Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

OBS!:

PSC-spännbult på förfrågan.

Hållare norm: ISO 26623-2

Invändig: ja

utkragningslängd A-mått: 98 mm

Spännlängd L₁: 75 mm

B: 30 mm

Utvändig-Ø D: 80 mm

Teknisk beskrivning

För stålåållare	20 mm
Spännlängd L ₁	75 mm
B	30 mm
utkragningslängd A-mått	98 mm
Utvändig-Ø D	80 mm
fäste	PSC-50

Hållare norm	ISO 26623-2
Invändig	ja