

HOLEX**Gängtappschuck, Skaft-Ø 25 mm, Gäng-kapacitetsområde: M3-12****Beställningsdata**

Ordernummer	334626 M3-12
GTIN	4045197488404
Artikelklass	32P

Beskrivning**Utförande:**

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
- Inställbart gängstartryck för olika material och gängtappar.
- **GARANT** – med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Cylinderskaft enligt DIN 1835 – form B och E.

Användningsdata:

- Tillverkning av måttriktiga gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

Specialtillbehör:

Tapphylsor, se nr 335420–335660.

OBS!:

- **Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14–M33 på begäran.**
- **Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.**

längdkompensering tryck: 7,5 mm

längdkompensering drag: 7,5 mm

Utvändig-Ø D: 38 mm

Invändig diameter D₁: 19 mm

utkragningslängd A-mått: 41 mm

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	41 mm
-------------------------	-------

Utvändig-Ø D	38 mm
Gäng-kapacitetsområde	M3 – M12
längdkompensering tryck	7,5 mm
längdkompensering drag	7,5 mm
Invändig diameter D ₁	19 mm
fäste	Skaft-Ø 25 mm
Produktslag	Gängskärningschuck

Tillbehör

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335420 11
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335610 9
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335645 8
Tapphylssats med säkerhetsslirkoppling, 8 delar	335650
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335420 9
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335610 6
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335420 8
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 3,5 mm	335645 3,5
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335610 10
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335610 11
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335645 9
	335420 3,5

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 3,5 mm

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 10 mm

335420 10

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling
Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm

335645 7

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 3,5 mm

335610 3,5

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 4,5 mm

335610 4,5

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 7 mm

335420 7

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 8 mm

335610 8

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling
Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm

335645 6

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 6 mm

335420 6

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling
Skärandegängtapp, skaft-Ø 4,5 mm

335645 4,5

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 7 mm

335610 7

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling
Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm

335645 10

Tapphylssats utan säkerhetsslirkoppling, 8 delar

335460

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 4,5 mm

335420 4,5