

SWISS TOOLS

Verktøjshållare axiell, enkel, vänster, PSC-40, För stålållare: 20 mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 318902 20 |
| GTIN | 2050001715661 |
| Artikelklass | 36D |

Beskrivning**Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroptionsmaskiner

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

OBS!:

PSC-spännbult på förfrågan.

Invändig: ja

utkragningslängd A-mått: 80 mm

Spännlängd L₁: 60 mm

B: 30 mm

Utvändig-Ø D: 80 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|--------|
| Spännlängd L ₁ | 60 mm |
| B | 30 mm |
| utkragningslängd A-mått | 80 mm |
| För stålållare | 20 mm |
| Utvändig-Ø D | 80 mm |
| fäste | PSC-40 |

| | |
|--------------|-------------|
| Hållare norm | ISO 26623-2 |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Stålhållare |