



## Gängchucktyp DSPL med skaft, Typ: 12



### Beställningsdata

Ordernummer	334510 12
GTIN	2050001921062
Artikelklass	35B

### Beskrivning

#### Utförande:

- Den dubbla fastspänningen sker med 3 spännbackar som centrerar gängtappens skaft och 4 backar som låser gängtappens fyrkantfäste.
- Säkerhetskopplingen förhindrar verktygsbrott vid korrekt inställning. Bottenhål kan gängas ända ner i botten.
- Pendelsystemet kompenserar för axiell förskjutning mellan maskinspindeln och arbetsstycket.
- Elastisk längdkompensering för både tryck och dragning. Den förhindrar att gängan skärs sönder vid hand- eller maskinmatning

#### Användningsdata:

För skärning av invändiga gängor i omkopplingsbara bormaskiner och revolverssvarvar, Kan användas horisontellt och vertikalt för högergånga.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 1 chucknyckel.

#### OBS!:

Varianter utan längdkompensering på begäran. **Storlek 30 och 42** (= MK 4 eller 5 för metrisk gänga M14–M30 eller M18–M42)**på begäran.**

### Teknisk beskrivning

skaft-Ø intervall	2,5 - 10 mm
Höljes-Ø	58 mm
för Whitworth-rörgångor	R1/8
axelparallell pendling	1 mm
spännvidd fyrkant	0 - 8 mm
för Whitworth-gångor	G1/8 – 1/2
kapacitetsområde	M3 – 12
längdkompensation dragning	20 mm
morsekona MK	2
längdkompensation tryck	10 mm
längd från maskinspindel	135 mm
Produktslag	Gängskärningschuck