

HOLEX**Snabbväxelchuckar för gängtappar, BT 40, Gäng-kapacitetsområde: M6-20****Beställningsdata**

Ordernummer	334665 M6-20
GTIN	4045197488510
Artikelklass	32P

Beskrivning**Utförande:**

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
- Inställbart gängstartryck för olika material och gängtappar.

Användningsdata:

- Tillverkning av måttriakta gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

Specialtillbehör:

Tapphylsor, se nr 335420–335660.

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308835.

OBS!:

- Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14–M33 på begäran.
- Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.

Hållare norm: ISO 7388-2

längdkompensering tryck: 12,5 mm

längdkompensering drag: 12,5 mm

Utvändig-Ø D: 55 mm

Invändig diameter D₁: 31 mm

utkragningslängd A-mått: 100 mm

Teknisk beskrivning

Invändig diameter D ₁	31 mm
----------------------------------	-------

Gäng-kapacitetsområde	M6 – M20
Utvändig-Ø D	55 mm
längdkompensering drag	12,5 mm
längdkompensering tryck	12,5 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
fäste	BT 40
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Produktslag	Gängskärningschuck

Tillbehör

Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335647 10
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm	335620 12
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Tapphylssats utan säkerhetsslirkoppling, 9 delar	335470
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335620 10
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtapp Hurco 45° med hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335430 6

Tapphylsa utan säkerhetslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm	335430 16
Tapphylsa med säkerhetslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335620 9
Tapphylsa utan säkerhetslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335430 9
Tapphylsa med säkerhetslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335620 8
Basförlängning med säkerhetslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335647 9
Basförlängning med säkerhetslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm	335647 12
Tapphylsa med säkerhetslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 14 mm	335620 14
Basförlängning med säkerhetslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm	335647 16
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Tapphylsa utan säkerhetslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335430 7
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Tapphylsa med säkerhetslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335620 7
Tapphylsa utan säkerhetslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335430 8
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Tapphylsa utan säkerhetslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm	335430 12

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm	335620 16
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 14 mm	335430 14
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335430 11
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308720 40
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335430 10
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335647 8
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335620 6
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335647 6
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335620 11