

SWISS TOOLS

Verktøyghållare axiell trippel, höger, PSC-50, För stålåållare: 20 mm**Beställningsdata**

Ordernummer	318925 20
GTIN	2050001714220
Artikelklass	36D

Beskrivning**Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner

För infästning av ISO-håållare med fyrkantsskaft.

OBS!:

PSC-spännbult på förfrågan.

Invändig: ja

utkragningslängd A-mått: 123 mm

Spännlängd L₁: 97 mm

B: 30 mm

Utvändig-Ø D: 90 mm

Teknisk beskrivning

B	30 mm
Spännlängd L ₁	97 mm
utkragningslängd A-mått	123 mm
För stålåållare	20 mm
Utvändig-Ø D	90 mm
fäste	PSC-50

Hållare norm	ISO 26623-2
Invändig	ja
Produktslag	Stålhållare