



Kärnbormaskin, Typ: 727043



Beställningsdata

Ordernummer 076520 727043

GTIN 4014586872902

Artikelklass 03F

Beskrivning

Utförande:

- **Stor magnethållkraft och säkerhetskoppling** garanterar ett säkert arbete i alla positioner.
- **Integrerad tillförsel av kylsmörjmedel** för rena snittytor och lång verktygsanvändningstid.
- **Komfort-magnethållkraftvisning.**
- **Höger-/vänstergång** (även för gängskärning).
- **Viktoptimerad konstruktion.**

Magnetkärnbormaskiner med två hastigheter

- **Svängbart matningshjul.**
- **Höjd magnethållkraft.**
- **Varvtalsinställning i fem steg samt varvtalsminne.**

Kraftfull kärnbormaskin för universellt och effektivt arbete på verkstaden. **MK3-skaft** och **finjustering** för exakt inriktning vid inkopplad magnetfot.

leveransinnehåll:

Inklusive kylsmörjmedelsbehållare, spännband, 1 st centreringsstift, spånkrokar och väska.

Specialtillbehör:

På begäran.

OBS!:

HM-kärnborr och fästen finns från nr 119000. Passande QuickIN-Max-fäste och HM-kärnborrar max. DM 100 mm kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

vikt	16,1 kg
tillverkarens beteckning	KBM65U
maximal sänk-Ø	50 mm
varvtalsområde 1:a växeln	120 - 240 min ⁻¹
arbetslag	145 mm
maximal kärnborr-Ø i stål	12 - 65 mm
höjd	770 mm
maximal brotsch-Ø	25 mm
form verktygshållare	QuickIN / MK3
Bredd	198 mm
effektförbrukning	1300 W
nätspänning	230 V
varvtalsområde 2:a växeln	260 - 520 min ⁻¹
bredd magnetfot	95 mm
Längd	320 mm
maximal spiralborr-Ø i stål	25 mm
längd magnetfot	205 mm
maximal gängtapps-Ø i stål	M20 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
förpackning	Transportväska
Produktslag	Kärnbormaskin

Tillbehör

Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
---------------------------------------	-----------

Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15