

**HOLEX****Gängtappschuck, Skaft-Ø 25 mm, Gäng-kapacitetsområde: M6-20****Beställningsdata**

Ordernummer	334626 M6-20
GTIN	4045197488411
Artikelklass	32P

**Beskrivning****Utförande:**

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
- Inställbart gängstartryck för olika material och gängtappar.
- **GARANT** – med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Cylinderskaft enligt DIN 1835 – form B och E.

**Användningsdata:**

- Tillverkning av måttriktiga gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

**Specialtillbehör:**

Tapphylsor, se nr 335420–335660.

**OBS!:**

- **Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14–M33 på begäran.**
- **Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.**

längdkompensering tryck: 12,5 mm

längdkompensering drag: 12,5 mm

Utvändig-Ø D: 55 mm

Invändig diameter D<sub>1</sub>: 31 mm

utkragningslängd A-mått: 64 mm

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	64 mm
-------------------------	-------

Invändig diameter D <sub>1</sub>	31 mm
längdkompensering tryck	12,5 mm
Utvändig-Ø D	55 mm
längdkompensering drag	12,5 mm
Gäng-kapacitetsområde	M6 – M20
fäste	Skaft-Ø 25 mm
Produktslag	Gängskärningschuck

## Tillbehör

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335647 10
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335430 8
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 14 mm	335620 14
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335620 6
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm	335647 12
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335647 9
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335620 7
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 14 mm	335430 14
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm	335620 12
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335620 9
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335620 8

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm	335620 16
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335430 11
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335620 11
Tapphylssats utan säkerhetsslirkoppling, 9 delar	335470
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335430 10
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335430 7
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335647 6
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm	335647 16
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm	335430 16
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335430 6
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335430 9
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335647 8
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335620 10
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm	335430 12