

HOLEX**Snabbväxelchuckar för gängtappar, BT 50, Gäng-kapacitetsområde: M3-12****Beställningsdata**

Ordernummer	334670 M3-12
GTIN	4045197488527
Artikelklass	32P

Beskrivning**Utförande:**

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
- Inställbart gängstartryck för olika material och gängtappar.

Användningsdata:

- Tillverkning av måttriakta gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

Specialtillbehör:

Tapphylsor, se nr 335420–335660.

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308835.

OBS!:

- Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14–M33 på begäran.
- Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.

Hållare norm: ISO 7388-2

längdkompensering tryck: 7,5 mm

längdkompensering drag: 7,5 mm

Utvändig-Ø D: 38 mm

Invändig diameter D₁: 19 mm

utkragningslängd A-mått: 62 mm

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	62 mm
-------------------------	-------

längdkompensering drag	7,5 mm
Invändig diameter D ₁	19 mm
Gäng-kapacitetsområde	M3 – M12
längdkompensering tryck	7,5 mm
Utvändig-Ø D	38 mm
fäste	BT 50
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Produktslag	Gängskärningschuck

Tillbehör

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335610 7
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308795 50
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 50 SK	308812 50
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335610 8
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335420 11
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 3,5 mm	335645 3,5
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 50 SK	308810 50
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335420 7
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 4,5 mm	335610 4,5
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 4,5 mm	335420 4,5
	335610 9

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 9 mm

Dragtapp 45° tätad passar för konor 50 308765 50

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 3,5 mm 335610 3,5

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling
Skärandegängtapp, skaft-Ø 4,5 mm 335645 4,5

Dragtapp 60° tätad passar för konor 50 308780 50

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 6 mm 335420 6

Dragtappar tätad, form B passar för konor 50 308650 50

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 6 mm 335610 6

Tapphylssats utan säkerhetsslirkoppling, 8 delar 335460

Specialdragtapp, utan innergंगा tätad passar för konor
50 308720 50

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 3,5 mm 335420 3,5

Dragtappar tätad, form B passar för konor 50 308620 50

Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 50
SK 308830 50

Dragtapp 60° tätad passar för konor 50 308785 50

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling
Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm 335645 8

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling
Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm 335645 7

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling
Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm 335645 6

Dragtappar Form A passar för konor 50 308600 50

Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 50 308605 50

Dragtappar tätad passar för konor 50 308660 50

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling
Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm 335645 9

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335610 10
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtappar tätad, form A passar för konor 50	308610 50
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335420 8
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335420 9
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335610 11
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335420 10
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308760 50
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50 SK	308820 50
Specialdragtapp, utan innergंगा tätad passar för konor 50	308700 50
Dragtappar Form B passar för konor 50	308640 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335645 10