

SWISS TOOLS

Verkt gh llare radiellt, PSC-50, F r st lth llare: 20mm**Best llningsdata**

Ordernummer	318926 20
GTIN	2050001714213
Artikelklass	36D

Beskrivning**Utf rande:**

Med st llbar kyldysa med inv ndig g ng.

Anv ndningsdata:

F r anv ndning i fleroptionsmaskiner

F r inf stning av ISO-h llare med fyrkantsskaft.

OBS!:

PSC-sp nnbult p  f rfr gan.

Teknisk beskrivning

B	30 mm
F�r st�lth�llare	20 mm
utkragningl�ngd A-m�tt	58 mm
Utv�ndig-� D	80 mm
f�ste	PSC-50
H�llare norm	ISO 26623-2
Inv�ndig	ja
Produktslag	Verkt�gh�llare

