

**Garant****Krympchuck, HSK-A 100 A = 200, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 308294 10     |
| GTIN         | 4045197291684 |
| Artikelklass | 31A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Integrerad längdjustering av verktygen från spänn diameter  $D_1$  6 mm (justersträcka 10 mm).  
Från spänn diameter  $D_1$  6 mm med gängade hål för balanseringskruvar.

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3 – 5 för hårdmetall, från storlek 6 för HSS und HM.**
- **Med RFID/balluff-spånhål.**

**GARANT:** Bearbetade HSK-funktionsytor. **Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**

**Användningsdata:**

- **För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6.**
- **Lämplig till induktions-, kontakt- och varmluftskrympapparater.**

**leveransinnehåll:**

På chuckar med längdjustering inkl. längdjusterskruv (från spänn diameter  $D_1$  6 mm).

**Specialtillbehör:**

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympchuckförlängning nr 302410 – 302416, krympapparater nr 354210 – 354450, balanseringskruvsats nr 309906 180.

**Teknisk beskrivning**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Spännhylsa $D_1$          | 10 mm  |
| utkragningenslängd A-mått | 200 mm |
| $\varnothing D_2$         | 24 mm  |
| Utvändig- $\varnothing D$ | 32 mm  |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| fäste                              | HSK-A 100 A = 200                 |
| Hållare norm                       | ISO 12164-1                       |
| Hållare norm                       | DIN 69893                         |
| Form                               | A                                 |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundgångsnoggrannhet               | ≤ 3 µm                            |
| Bearbetningsstrategi               | HSC                               |
| Bearbetningsstrategi               | HPC                               |
| Produktslag                        | Krympchuck                        |

## Tillbehör

|   |               |
|---|---------------|
| Underskåp för                                 | 354290        |
| Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm     | 354235 9,1-12 |
| Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm     | 354236 9,1-12 |
| Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm | 354240 6-12   |
| Krympaggregat Typ SU1                         | 354210 SU1    |
| Kylenhet Typ CU1                              | 354215 CU1    |