

**HOLEX****Gängtappschuck, MK3, Gäng-kapacitetsområde: M6-20****Beställningsdata**

Ordernummer	334645 M6-20
GTIN	4045197606815
Artikelklass	32P

**Beskrivning****Utförande:**

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
- Inställbart gängstartryck för olika material och gängtappar.
- **GARANT** – med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Morsekona DIN 228 B.

**Användningsdata:**

- Tillverkning av måttriktiga gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

**Specialtillbehör:**

Tapphylsor, se nr 335420–335660.

**OBS!:**

- **Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14–M33 på begäran.**
- **Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.**

längdkompensering tryck: 12,5 mm

längdkompensering drag: 12,5 mm

Utvändig-Ø D: 55 mm

Invändig diameter D<sub>i</sub>: 31 mm

utkragningslängd A-mått: 70 mm

**Teknisk beskrivning**

Gäng-kapacitetsområde	M6 – M20
Utvändig-Ø D	55 mm

Invändig diameter $D_1$	31 mm
längdkompensering tryck	12,5 mm
utkragningslängd A-mått	70 mm
längdkompensering drag	12,5 mm
fäste	MK3
Produktslag	Gängskärningschuck

## Tillbehör

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335620 10
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335430 10
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335620 9
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm	335647 16
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335430 6
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335647 9
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm	335620 16
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335620 8
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335647 6
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335620 11
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm	335620 12
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335647 10

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335620 7
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335430 9
Tapphylssats utan säkerhetsslirkoppling, 9 delar	335470
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm	335647 12
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm	335430 16
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335620 6
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm	335430 12
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335430 7
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335647 8
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335430 8
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 14 mm	335620 14
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 14 mm	335430 14
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335430 11