



Gängchucktyp DSPL med skaft, Typ: 30



Beställningsdata

Ordernummer	334510 30
GTIN	2050001921086
Artikelklass	35B

Beskrivning

Utförande:

- Den dubbla fastspänningen sker med 3 spännbackar som centrerar gängtappens skaft och 4 backar som låser gängtappens fyrkantfäste.
- Säkerhetskopplingen förhindrar verktygsbrott vid korrekt inställning. Bottenhål kan gängas ända ner i botten.
- Pendelsystemet kompenserar för axiell förskjutning mellan maskinspindeln och arbetsstycket.
- Elastisk längdkompensering för både tryck och dragning. Den förhindrar att gängan skärs sönder vid hand- eller maskinmatning

Användningsdata:

För skärning av invändiga gängor i omkopplingsbara bormaskiner och revolverssvarvar, Kan användas horisontellt och vertikalt för högergånga.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 chucknyckel.

OBS!:

Varianter utan längdkompensering på begäran. **Storlek 30 och 42** (= MK 4 eller 5 för metrisk gänga M14–M30 eller M18–M42)**på begäran.**

Teknisk beskrivning

morsekona MK	4
längd från maskinspindel	230 mm
spännvidd fyrkant	0 - 18 mm
kapacitetsområde	M14 – 30
axelparallell pendling	2 mm
skaft-Ø intervall	11 - 23 mm
för Whitworth-gängor	G9/16 – 1.1/8
längdkompensation tryck	10 mm
längdkompensation dragning	30 mm
för Whitworth-rörgängor	R1/4 – 7/8
Höljes-Ø	106 mm
Produktslag	Gängskärningschuck