

**Verkt ygsh allare form B1 radiell h oger, kort, Skaftdiameter d1: 16 mm****Best llningsdata**

Ordernummer	319000 16
GTIN	4045197373632
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utf rande:**

- S tth rddad HRC 58 ± 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Anv ndningsdata:

Huvudsakligen f r utv ndig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 12 mm

h₂: 17 mm

b₁: 42 mm

b₂: 25 mm

h₅: 20 mm

h₆: 22 mm

Teknisk beskrivning

b ₂	25 mm
h ₆	22 mm

h_1	12 mm
Skaftdiameter d_1	16 mm
b_1	42 mm
l_1	13 mm
h_5	20 mm
h_2	17 mm
l_2	24 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 16
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare

Tillbehör

Monteringsnyckel för kulmunstycke Storlek 10	319003 10
--	-----------