

**Verkt ygsh allare form B3 radiell h oger, kort, Skaftdiameter d1: 16mm****Best llningsdata**

Ordernummer	319050 16
GTIN	
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utf rande:**

- S tth rdad HRC 58 ± 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Anv ndningsdata:

Huvudsakligen f r utv ndig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

l_1	13 mm
h_6	22 mm
h_5	20 mm
F�rgkod VDI-skaft	VDI 16
l_2	24 mm
Skaftdiameter d_1	16 mm
h_2	17 mm

b ₂	25 mm
b ₁	42 mm
h ₁	12 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare