

**Garant****Gängtappschuck, SK 40, Gäng-kapacitetsområde: M6-20****Beställningsdata**

Ordernummer	334630 M6-20
GTIN	4045197488435
Artikelklass	31P

**Beskrivning****Utförande:**

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
  - Inställbart gängstartryck för olika material och gängtappar.
  - **GARANT** – med kulstyrningsbusning för lättgående, glappfri längdkompensering.
- Med kulstyrningsbusning för lättgående, glappfri längdkompensering.

**Användningsdata:**

- Tillverkning av måttriktiga gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

**Specialtillbehör:**

Tapphysor, se nr 335420–335660.

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308835.

**OBS!:**

- **Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14–M33 på begäran.**
- **Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.**

Hållare norm: ISO 7388-1

längdkompensering tryck: 12,5 mm

längdkompensering drag: 12,5 mm

Utvändig-Ø D: 55 mm

Invändig diameter D<sub>1</sub>: 31 mm

utkragningslängd A-mått: 100 mm

**Teknisk beskrivning**

Invändig diameter D <sub>1</sub>	31 mm
längdkompensering tryck	12,5 mm
längdkompensering drag	12,5 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
Gäng-kapacitetsområde	M6 – M20
Utvändig-Ø D	55 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Produktslag	Gängskärningschuck

## Tillbehör

Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335647 9
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335430 9
Specialdragtapp, utan innergäntätad passar för konor 40	308720 40
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335620 10
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335430 8
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335430 7
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm	335430 16
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335647 10
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335430 6
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335620 7
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 14 mm	335620 14
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 14 mm	335430 14
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335430 10
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm	335620 12
Dragtapp Hurco 45° med hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335647 8
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335620 8
Tapphylssats utan säkerhetsslirkoppling, 9 delar	335470
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm	335647 16
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm	335647 12

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm	335430 12
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm	335620 16
Specialdragtapp, utan innergängtätad passar för konor 40	308700 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335647 6
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335620 6
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335620 11
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335430 11
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335620 9
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40