

**Verktgshållare form B3 radiell höger, kort, Skaftdiameter d1: 50 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319050 50
GTIN	4045197373687
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthärdad HRC 58 ± 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändigt bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 32 mm

h₂: 41 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

h₅: 35 mm

h₆: 60 mm

Teknisk beskrivning

h ₂	41 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 50

l_1	30 mm
h_5	35 mm
h_6	60 mm
l_2	55 mm
h_1	32 mm
Skaftdiameter d_1	50 mm
b_2	50 mm
b_1	100 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare

Tillbehör

Monteringsnyckel för kulmunstycke Storlek 10

319003 10