



Gängtappschuck, SK 40, Gäng-kapacitetsområde: M3-12



Beställningsdata

Ordernummer	334634 M3-12
GTIN	4045197488442
Artikelklass	32P

Beskrivning

Utförande:

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
- Inställbart gängstartryck för olika material och gängtappar.
- **GARANT** – med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Användningsdata:

- Tillverkning av måttriakta gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

Specialtillbehör:

Tapphylsor, se nr 335420–335660.

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308835.

OBS!:

- **Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14–M33 på begäran.**
- **Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.**

Hållare norm: ISO 7388-1

längdkompensering tryck: 7,5 mm

längdkompensering drag: 7,5 mm

Utvändig-Ø D: 38 mm

Invändig diameter D₁: 19 mm

utkragningslängd A-mått: 60 mm

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	60 mm
Utvändig-Ø D	38 mm
längdkompensering tryck	7,5 mm
Invändig diameter D ₁	19 mm
Gäng-kapacitetsområde	M3 – M12
längdkompensering drag	7,5 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Produktslag	Gängskärningschuck

Tillbehör

Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335420 6
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 3,5 mm	335420 3,5
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335420 8
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308700 40
	335610 6

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 6 mm

Dragtapp 90°tätad passar för konor 40

308790 40

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 9 mm

335420 9

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 10 mm

335610 10

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40

308760 40

Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för
konor 40

308806 40

DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar
för konor 40

308625 40

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 3,5 mm

335610 3,5

Specialdragtapp passar för konor 40

308740 40

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 11 mm

335610 11

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 9 mm

335610 9

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 11 mm

335420 11

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling
Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm

335645 6

DragtapparForm B passar för konor 40

308640 40

DragtapparMazak, form A passar för konor 40M

308670 40M

Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40

308830 40

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling
Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm

335645 8

Dragtapp 60°tätad passar för konor 40

308785 40

Dragtappartätad, form B passar för konor 40

308620 40

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 8 mm

335610 8

Tapphylssats utan säkerhetsslirkoppling, 8 delar

335460

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335645 7
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335420 10
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtapp Hurco 45° med hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 3,5 mm	335645 3,5
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335420 7
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335610 7
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335645 10
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 4,5 mm	335420 4,5
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335645 9
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 4,5 mm	335645 4,5
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308720 40
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 4,5 mm	335610 4,5