


SWISS TOOLS

Stickstålshållare axiell, vänster, PSC-63, för Bladhöjd H: 32 mm**Beställningsdata**

Ordernummer	318908 32
GTIN	2050001673039
Artikelklass	36D

Beskrivning**Användningsdata:**

För användning i fleroptionsmaskiner

För montering av stickstål.

OBS!:

PSC-spännbult på förfrågan.

Norma asiento: ISO 26623-2

Arbor standard: ISO 26623-2

Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Befogó szabvány: ISO 26623-2

Norma attacco: ISO 26623-2

utkragningslängd A-mått: 145 mm

L₁: 110 mm

Utvändig-Ø D: 80 mm

Spetscentrumförskjutning f: 22 mm

Teknisk beskrivning

för Bladhöjd H	32 mm
Spetscentrumförskjutning f	22 mm
utkragningslängd A-mått	145 mm
L ₁	110 mm
Utvändig-Ø D	80 mm

fäste	PSC 63
Hållare norm	ISO 26623-2
Invändig	ja