

AEG

Slagbormaskin, Typ: KH28SXE



Beställningsdata

Ordernummer	075620 KH28SXE
GTIN	4002395194377
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

- 1010 W multifunktionsborrhämmare med FIXTEC-adapter för blixtsnabba byten mellan SDS-plus-fäste och snabbchuck.
- Pneumatiskt hammarslagverk.
- Styrelektronik med steglös moment- och varvtalsinställning.
- Säkerhetsslirkoppling.
- 2-steps planetväxellåda.
- Rotationsstopp och mejsellåsning i 16 positioner för lättare mejselarbeten.
- Slagstopp för borrar och skruvdragning.
- Softgrip för maximal användarkomfort.

Fördel:

FIXTEC-adapter för SDS-Plus-fäste.

leveransinnehåll:

Inklusive FIXTEC-adapter, snabbchuck 1,5–13 mm, SDS-plus-fäste, sidohandtag, borrarjupsanslag, förvaringsväska.

Teknisk beskrivning

vikt	2,8 kg
------	--------

effektförbrukning	1010 W
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 1500 min ⁻¹
maximal slagfrekvens	5000 min ⁻¹
maximala vibrationer enligt EN	15,4 m/s ²
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
maximal spiralborr-Ø i betong	28 mm
slagenergi	2,8 J
tillverkarens beteckning	KH28SXE
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
maximal spiralborr-Ø i trä	30 mm
Skaft	SDS Plus
förpackning	Transportväska
Energiförsörjning	Nätdriven
lämpligt för material	Betong
lämpligt för material	Sten
lämpligt för material	Murverk
Produktslag	Kombihammare