

**Verktgshållare form B4 radiell vänster, kort, Skaftdiameter d1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319060 16
GTIN	4045197373694
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthärdad HRC 58 ± 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Teknisk beskrivning

h_1	12 mm
b_2	25 mm
l_1	13 mm
b_1	42 mm
Skaftdiameter d_1	16 mm

Datablad

h_2	17 mm
h_5	20 mm
l_2	24 mm
h_6	22 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 16
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare