

**Garant****Krympchuck 3°, smal, HSK-E 40 A = 70, Spännhylsa D1: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308304 5
GTIN	4045197480170
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- **Alla skaft hårdbearbetade (god balans!)**
- **Bearbetade HSK-funktionsytor.**
- **Smalt utförande (3°-kontur).**

**Balanseringskvalitet 2,5/40 000 v/ min.**

**Användningsdata:**

- **Bearbetning vid verktygs- och formtillverkning**
- **För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.**

**Specialtillbehör:**

Kylvätskerör nr 309880. Hylsnyckel nr 309890. Krympchuckförlängningar nr 302410 storlek 12/3 och 12/4. Krympapparater nr 354210 – 354450.

**Teknisk beskrivning**

Spännhylsa D <sub>1</sub>	5 mm
Ø D <sub>2</sub>	11 mm
utkragningslängd A-mått	70 mm
Utvändig-Ø D	17 mm
fäste	HSK-E 40 A = 70
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1

Form	E
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 40000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

## Tillbehör

Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 3-5 mm	354240 3-5
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Underskåp för	354290