

SWISS TOOLS

**Borrstångshållare Vänster, HSK-T, Skaft-Ø / vändskärsstorlek – A-mått:  
63/12-140mm****Beställningsdata**

Ordernummer	320086 63/12-140
GTIN	2050001715593
Artikelklass	36D

**Beskrivning****OBS!:**

Passande **HP-dysa** nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610 – 320626 hittar du i reservdelslistan.

PSC-spännbult på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	12
Passande vändskär	CC.. 1204..
Minimiförborrningshåldiameter $D_1$ min	50 mm
Axelspetsavstånd f	27 mm
utkragningenslängd A-mått	140 mm
Reservdel	S01
Skaft-Ø	63 mm
Effektiv längd $L_N$	114 mm
fäste	HSK-T
Användning	vänster
Hållare norm	ISO 12164-3

Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skafttyp	Hålskaftkona
Produktslag	Borrstängshållare

## Tillbehör

Underläggsplatta nr 1 Typ P01	320610 P01
Hävarm nr 4 Typ P01	320612 P01
Högeffektivt kylmunstycke (HP) Typ 63	320001 63
Spännskruv nr 3 Typ P05	320611 P05
Spännskruv nr 3 Typ P06	320611 P06
Rörstift nr 7 Typ P04	320618 P04
Hävarm nr 4 Typ P04	320612 P04
Underläggsplatta nr 1 Typ P05	320610 P05
Spännskruv nr 3 Typ D07	320611 D07
Spännkonsol nr 6 Typ D07	320614 D07
Munstycksring nr 5 Typ D07	320613 D07
Spännskruv nr 3 Typ P01	320611 P01
Underläggsplatta nr 1 Typ P04	320610 P04
Underläggsplatta nr 1 Typ P02	320610 P02
Underläggsplatta nr 1 Typ P06	320610 P06
Rörstift nr 7 Typ P02	320618 P02
Hävarm nr 4 Typ P02	320612 P02
Spännskruv nr 3 Typ P02	320611 P02
Rörstift nr 7 Typ P05	320618 P05
Hävarm nr 4 Typ P06	320612 P06
Rörstift nr 7 Typ P01	320618 P01
Rörstift nr 7 Typ P06	320618 P06

Hävarm nr 4 Typ P05

320612 P05