

Garant**Krympchuck 3°, smal, HSK-E 50 A = 70, Spännhylsa D1: 3mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 308308 3 |
| GTIN | 4045197480354 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

- **Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**
- **Bearbetade HSK-funktionsytor.**
- **Smalt utförande (3°-kontur).**

Balanseringskvalitet 2,5/40 000 v/ min.

Användningsdata:

- **Bearbetning vid verktygs- och formtillverkning**
- **För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.**

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880. Hylsnyckel nr 309890. Krympchuckförlängningar nr 302410 storlek 12/3 och 12/4. Krympapparater nr 354210 – 354450.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Spännhylsa D ₁ | 3 mm |
| Ø D ₂ | 9 mm |
| utkragningslängd A-mått | 70 mm |
| Utvändig-Ø D | 14 mm |
| fäste | HSK-E 50 A = 70 |
| Hållare norm | DIN 69893 |
| Hållare norm | ISO 12164-1 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Form | E |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 40000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 μm |
| Bearbetningsstrategi | HSC |
| Produktslag | Krympchuck |

Tillbehör

| | |
|---|--------------|
| Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 3-5,9 mm | 354235 3-5,9 |
| Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 3-5 mm | 354240 3-5 |
| Krympaggregat Typ SU1 | 354210 SU1 |
| Underskåp för | 354290 |
| Kylenhet Typ CU1 | 354215 CU1 |
| Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 3-5,9 mm | 354236 3-5,9 |
| Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 12/3 mm | 302410 12/3 |