

Garant**Krympchuck 3°, smal, HSK-E 50 A = 80, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308312 12
GTIN	4045197480484
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**
- **Bearbetade HSK-funktionsytor.**
- **Smalt utförande (3°-kontur).**

Balanseringskvalitet 2,5/40 000 v/ min.**Användningsdata:**

- **Bearbetning vid verktygs- och formtillverkning**
- **För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.**

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880. Hylsnyckel nr 309890. Krympchuckförlängningar nr 302410 storlek 12/3 och 12/4. Krympapparater nr 354210 – 354450.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	18 mm
Spännhylsa D ₁	12 mm
utkragningslängd A-mått	80 mm
Utvändig-Ø D	24 mm
fäste	HSK-E 50 A = 80
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1

Form	E
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 40000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/308312-12>