

HOLEX**Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling, M6–20, Skärandegängtapp, skaft-Ø: 9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	335430 9
GTIN	4045197152565
Artikelklass	32H

Beskrivning**Utförande:**

Tapphylsor **utan** säkerhetsslirkoppling.

Användningsdata:

För urkopplingsbara gängchuckar, nr 335340.

OBS!:

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning (R_m 600 – 800 N/mm²). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

Teknisk beskrivning

Skärandegängtapp, skaft-Ø	9 mm
skaftstorlek	7 mm
Gängtappsområde	M6–20
Utvändig-Ø D	46 mm
Skaft-Ø d	31 mm

Anslutningslängd L	35 mm
Utkragningslängd H	11 mm
Produktslag	Snabbytesinsats