

HOLEX**Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling, M3 – 12, Skärandegängtapp, skaft-Ø: 7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	335610 7
GTIN	4045197152664
Artikelklass	32H

Beskrivning**Utförande:**

Tapphylsor **med** säkerhetsslirkoppling.

Användningsdata:

För bottenhål.

OBS!:

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning (R_m 600 – 800 N/mm²). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

Teknisk beskrivning

Skärandegängtapp, skaft-Ø	7 mm
skaftstorlek	5,5 mm
Gängtappsområde	M3 – 12
Utvändig-Ø D	32 mm
Skaft-Ø d	19 mm

Anslutningslängd L	21,5 mm
Utkragningslängd H	25 mm
Produktslag	Snabbytesinsats