

**Industriborste, mjuk Arenga/elaston-blandning, Längd: 600mm****Beställningsdata**

Ordernummer	087528 600
GTIN	4250560509642
Artikelklass	08R

Beskrivning**Utförande:**

Trärygg med skafthål Ø 24 mm. För medelgrov och grov smuts, våtstark.

Teknisk beskrivning

fukthärdig	ja
Användningsområde – nedsmutsning	för medelgrova, grova föroreningar
Stommens material	trärygg
Beläggning	Arenga/elaston-blandning
Stommens bredd	600 mm
Skaftsystem	skafthål
lämplig för skaft-Ø	24 mm
Produktslag	Borste

Tillbehör

Borst-/maskinskaft, sats10 delar SK-grundhållare /
reducering-Ø 24 mm

087535 24

Teleskopskaft, längdinställbart SK-grundhållare /
reducering-Ø 24 mm

087537 24

Kvastskafthållare universell lämplig för skaft-Ø 24-28 mm

087539 24-28