

Garant**Krypchuck 3°, smal, HSK-E 50 A = 70, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308308 12
GTIN	4045197480415
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**
- **Bearbetade HSK-funktionsytor.**
- **Smalt utförande (3°-kontur).**

Balanseringskvalitet 2,5/40 000 v/ min.

Användningsdata:

- **Bearbetning vid verktygs- och formtillverkning**
- **För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.**

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880. Hylsnyckel nr 309890. Krypchuckförlängningar nr 302410 storlek 12/3 och 12/4. Krypapparater nr 354210 – 354450.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	12 mm
Ø D ₂	18 mm
utkragningenslängd A-mått	70 mm
Utvändig-Ø D	23 mm
fäste	HSK-E 50 A = 70
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1

Form	E
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 40000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Underskåp för	354290
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1