

HOLEX**Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling, M3 – 12, Skärandegängtapp, skaft-Ø: 8mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 335610 8 |
| GTIN | 4045197152671 |
| Artikelklass | 32H |

Beskrivning**Utförande:**

Tapphylsor **med** säkerhetsslirkoppling.

Användningsdata:

För bottenhål.

OBS!:

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning (R_m 600 – 800 N/mm²). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|---------|
| Skärandegängtapp, skaft-Ø | 8 mm |
| skaftstorlek | 6,2 mm |
| Gängtappsområde | M3 – 12 |
| Utvändig-Ø D | 32 mm |
| Skaft-Ø d | 19 mm |

| | |
|--------------------|-----------------|
| Anslutningslängd L | 21,5 mm |
| Utkragningslängd H | 25 mm |
| Produktslag | Snabbytesinsats |