

**HOLEX****Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling, M14–33, Skärandegängtapp, skaft-Ø: 22mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 335440 22     |
| GTIN         | 4045197335944 |
| Artikelklass | 32H           |

**Beskrivning****Utförande:**

Tapphylsor **utan** säkerhetsslirkoppling.

**Användningsdata:**

För urkopplingsbara gängchuckar.

**OBS!:**

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

**Teknisk beskrivning**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Skärandegängtapp, skaft-Ø | 22 mm  |
| skaftstorlek              | 18 mm  |
| Gängtappsområde           | M14–33 |
| Utvändig-Ø D              | 68 mm  |
| Skaft-Ø d                 | 48 mm  |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Anslutningslängd L | 55,5 mm         |
| Utkragningslängd H | 14 mm           |
| Produktslag        | Snabbytesinsats |