

ALZMETALL
we drive productivity**Bordsbormaskin ALZTRONIC, maximal borrh-Ø i stål: 14 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	076561 14
GTIN	2050001755391
Artikelklass	03P

Beskrivning**Utförande:**

Kraftfull, robust och exakt bordsbormaskin.

- **Växelströmsmotor 230 V, 50 Hz.**
- **Digital varvtalsindikering.**
- **Steglös varvtalsinställning.**
- **Höger-/vänstergång.**
- **Vridbart spindelskydd med elektrisk säkring.**
- **Nödstopp (låsand).**
- **24 månaders garanti, 10 års reservdelsgaranti.**
- **Utan borrhuck.**

Med digital indikering av borrhjup. Med stelt borrhuvud och höjdställbart och vridbart maskinbord.

OBS!:

Fler bänkbormaskiner på förfrågan.

tillverkarens beteckning: ALZTRONIC 14

effektförbrukning: 540 W

maximalt varvtal: 230 - 4000 min⁻¹

verktygsfäste: MK2

maximal gängtapp-Ø i stål: M10

spindelns slaglängd: 80 mm

Teknisk beskrivning

effektiv yta på maskinbord, längd	300 mm
vikt	83 kg
maximalt avstånd spindel-bottenplatta	437 mm
effektiv yta på maskinens bottenplatta, höjd	240 mm
maximal borrh-Ø i stål	14 mm
kapacitet	190 mm
minimalt avstånd spindel-maskinbord	75 mm
pelar-Ø	65 mm
verktygsfäste	MK2
effektiv yta på maskinens bottenplatta, bredd	300 mm
effektförbrukning	540 W
matning	manuell
maximalt avstånd spindel-maskinbord	357 mm
spindelns slaglängd	80 mm
maximal gängtapps-Ø i stål	M10
maximalt varvtal:	230 - 4000 min ⁻¹
effektiv yta på maskinbord, bredd	240 mm
tillverkarens beteckning	ALZTRONIC 14
minimalt avstånd spindel-bottenplatta	437 mm
höjdställning maskinbord	vinsch
Nominellt mått T-spår	12 mm
Antal T-spår	2
T-spårsavstånd	80 mm