

Garant**Krympchuck 3°, smal, HSK-A 63 A = 120, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 308318 8 |
| GTIN | 4045197480613 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

- **Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**
- **Bearbetade HSK-funktionsytor.**
- **Smalt utförande (3°-kontur).**

Balanseringskvalitet 2,5 mm/s vid 25000 varv/minut. Med RFID/Balluffchip-hål.

Användningsdata:

- **bearbetning vid verktygs- och formtillverkning**
- **För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.**

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880. Hylsnyckel nr 309890. Krympchuckförlängningar nr 302410 storlek 12/3 och 12/4. Krympapparater nr 354210 – 354450.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|------------------|
| Spännhylsa D ₁ | 8 mm |
| Ø D ₂ | 14 mm |
| utkragningenslängd A-mått | 120 mm |
| Utvändig-Ø D | 24 mm |
| fäste | HSK-A 63 A = 120 |
| Hållare norm | DIN 69893 |
| Hållare norm | ISO 12164-1 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Form | A |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 μm |
| Bearbetningsstrategi | HSC |
| Produktslag | Krympchuck |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 6-9 mm | 354236 6-9 |
| Underskåp för | 354290 |
| Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 6-9 mm | 354235 6-9 |
| Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Krympaggregat Typ SU1 | 354210 SU1 |
| Kylenhet Typ CU1 | 354215 CU1 |