

**Garant****Krympchuck 3°, smal, HSK-E 40 A = 80, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308306 6
GTIN	4045197480279
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- **Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**
- **Bearbetade HSK-funktionsytor.**
- **Smalt utförande (3°-kontur).**

**Balanseringskvalitet 2,5/40 000 v/ min.**

**Användningsdata:**

- **Bearbetning vid verktygs- och formtillverkning**
- **För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.**

**Specialtillbehör:**

Kylvätskerör nr 309880. Hylsnyckel nr 309890. Krympchuckförlängningar nr 302410 storlek 12/3 och 12/4. Krympapparater nr 354210 – 354450.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>2</sub>	12 mm
utkragningenslängd A-mått	80 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	6 mm
Utvändig-Ø D	19 mm
fäste	HSK-E 40 A = 80
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1

Form	E
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 40000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

## Tillbehör

Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Underskåp för	354290
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1