

**Industriborste, mjuk Kvalitetsblandning, Längd: 600mm****Beställningsdata**

Ordernummer	087510 600
GTIN	4250560509796
Artikelklass	08R

**Beskrivning****Utförande:**

Trärygg med skafthål Ø 24 mm. För släta underlag och fin smuts.

**Teknisk beskrivning**

med skrapplåt	nej
Beläggning	Blandning med syntetiskt hår
Skaftsystem	skafthål
Användningsområde – nedsmutsning	för fin smuts
Stommens material	trärygg
Stommens bredd	600 mm
Användningsområde – botten	för släta underlag
lämplig för skaft-Ø	24 mm
Produktslag	Borste

**Tillbehör**

Kvastskaftållare universell lämplig för skaft-Ø 24-28 mm	087539 24-28
Teleskopskaft, längdinställbart SK-grundållare / reducering-Ø 24 mm	087537 24
Borst-/maskinskaft, sats10 delar SK-grundållare / reducering-Ø 24 mm	087535 24