

**Garant****Krympchuck 3°, smal, HSK-E 40 A = 80, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 308306 8      |
| GTIN         | 4045197480293 |
| Artikelklass | 31A           |

**Beskrivning****Utförande:**

- **Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**
- **Bearbetade HSK-funktionsytor.**
- **Smalt utförande (3°-kontur).**

**Balanseringskvalitet 2,5/40 000 v/ min.**

**Användningsdata:**

- **Bearbetning vid verktygs- och formtillverkning**
- **För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.**

**Specialtillbehör:**

Kylvätskerör nr 309880. Hylsnyckel nr 309890. Krympchuckförlängningar nr 302410 storlek 12/3 och 12/4. Krympapparater nr 354210 – 354450.

**Teknisk beskrivning**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| utkragningslängd A-mått   | 80 mm           |
| Spännhylsa D <sub>1</sub> | 8 mm            |
| Ø D <sub>2</sub>          | 14 mm           |
| Utvändig-Ø D              | 21 mm           |
| fäste                     | HSK-E 40 A = 80 |
| Hållare norm              | DIN 69893       |
| Hållare norm              | ISO 12164-1     |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Form                               | E                                 |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 40000 min <sup>-1</sup> |
| Rundgångsnoggrannhet               | ≤ 3 μm                            |
| Bearbetningsstrategi               | HSC                               |
| Produktslag                        | Krympchuck                        |

## Tillbehör

|   |             |
|---|-------------|
| Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 6-9 mm        | 354235 6-9  |
| Kylenhet Typ CU1                              | 354215 CU1  |
| Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 6-9 mm        | 354236 6-9  |
| Underskåp för                                 | 354290      |
| Krympaggregat Typ SU1                         | 354210 SU1  |