



## Tapphylssats utan säkerhetsslirkoppling, 8 delar, M3 – 12



### Beställningsdata

Ordernummer	335460
GTIN	4045197335975
Artikelklass	32H

### Beskrivning

#### Passar till:

· Särskilt för urkopplingsbara gängchuckar, nr 335340; 335370.

#### OBS!:

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

### Teknisk beskrivning

Gängområde	M3 – 12
Produktslag	Snabbytesinsats