



## Bänkslipmaskin DS, 400 V, Typ: DS04/150



### Beställningsdata

Ordernummer	077512 DS04/150
GTIN	2050001674166
Artikelklass	03S

### Beskrivning

#### Utförande:

Motorn har en **extremt lugn gång** som garanterar lång livslängd även vid **kontinuerlig användning. Levereras utan slipskivor.**

Mycket robusta dubbelslipmaskiner för trefas växelström i bordsutförande. Stabila arbetsstyckstopp, återstartspärr och ögonskyddssköldar garanterar hög säkerhet för användaren.

#### OBS!:

Passande slipskivor finns från nr 596100.

### Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	2900 min <sup>-1</sup>
vikt	14 kg
tillverkarens beteckning	DS04/150
effektförbrukning	250 W
slipskivans tjocklek T	25 mm
slipskivans hål-Ø H	51 mm
slipskivans Ø D	150 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Dubbelslipmaskin

---

**Tillbehör**

Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ NK60	596220 NK60
Verktygsbord höger Typ AT1	077525 AT1
Ögonskydd till nr 077502 Typ DS1	077509 DS1
Verktygsbord vänster Typ AT1	077519 AT1
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ SC80	596220 SC80
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK60	596220 EK60
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK80	596220 EK80
Maskinpelare passar maskin DS04	077513 DS04