



## Tapphylssats utan säkerhetsslirkoppling, 9 delar, M6–20



### Beställningsdata

Ordernummer	335470
GTIN	4045197335999
Artikelklass	32H

### Beskrivning

**Passar till:**

· Särskilt för urkopplingsbara gängchuckar, nr 335340; 335370.

**OBS!:**

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

### Teknisk beskrivning

Gängområde	M6–20
Produktslag	Snabbytesinsats