



Flytborrssortiment plant inklusive rullgängtapp, för gänga M: M5-M8



Beställningsdata

Ordernummer	082726 M5-M8
GTIN	2050001740144
Artikelklass	04D

Beskrivning

Beskrivning:

Flytborren genererar via hårdmetallens polygonkontur friktionsvärme som plastificerar alla metalliska material. Därigenom kan en fast infästning skapas på bara några sekunder. Den ursprungliga materialtjockleken flerdubblas utan spånbildning.

Fördel:

- **Stora kostnads- och tidsbesparingar jämfört med vanliga metoder (t.ex. åtdragningsmuttrar).**
- **Ingen spånbildning, inget avfall, ersätter nit-, svets- och pressmuttrar.**
- **Solid grund för gängor med höga ådragningskrafter.**
- **För alla vanliga materialtjocklekar och gängstorlekar (gängor enligt DIN 13).**

Innehåll:

vardera 1 flytborr och rullgängtapp: storlek M5; M6; M8

OBS!:

Fler utföranden och sortiment för specialtillämpningar (t.ex. tunnplåt) levereras på begäran.

Passande rullgängtapp, se nr 139115 och framåt.

Teknisk beskrivning

för gänga M	M5-M8
Produktslag	Friktionsborrar

Tillbehör

Flytborr plant (utan krage) för gänga M M6	082735 M6
Flytborr plant (utan krage) för gänga M M8	082735 M8
Flytborr plant (utan krage) för gänga M M5	082735 M5