

Garant**Basförlängning med säkerhetsslirkoppling, M6–20, Skärandegängtapp, skaft-Ø: 9mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 335647 9 |
| GTIN | 4045197554109 |
| Artikelklass | 31M |

Beskrivning**Utförande:**

Tapphylsor **utan** säkerhetsslirkoppling.

Användningsdata:

För Garant-förlängningar nr 338140–8142.

OBS!:

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning (R_m 600 – 800 N/mm²). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Skärandegängtapp, skaft-Ø | 9 mm |
| skaftstorlek | 7 mm |
| Gängtappsområde | M6–20 |
| Utvändig-Ø D | 50 mm |
| Skaft-Ø d | 31 mm |
| Anslutningslängd L | 35 mm |
| Utkragningslängd H | 96 mm |
| Ø e | 34,5 mm |
| Produktslag | förlängningsstång |

