

Garant**Krympchuck, smal, lång 4°30', HSK-A 63 A = 160, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308334 10
GTIN	4045197505194
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Utvändig lutning 4°30'.**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**
- **Bearbetade HSK-funktionsytor.**

Användningsdata:

- **för särskilt svåråtkomliga ställen**
- **För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.**

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympförlängningar nr 302410 storlek 12/3 och 12/4. Krympapparater nr 354210 – 354450.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	160 mm
Spännhylsa D ₁	10 mm
Ø D ₂	18 mm
Utvändig-Ø D	33 mm
fäste	HSK-A 63 A = 160
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1

Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Underskåp för	354290