

Garant**eco-verktygshållare form C1 axiell höger, Skaftdiameter d1: 30 mm**

Beställningsdata

Ordernummer	319101 30
GTIN	4045197523716
Artikelklass	31V

Beskrivning

Utförande:

- Sätthårdad HRC 58 ± 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

GARANT eco – för användning med normala skärhållare, GARANT eco – systemets sticksvarvhållare nr 273830 – 273891 och GARANT eco – grundhållare för avstickning nr 273651.

Användningsdata:

För ändbearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

Skaftbredd b₃: 17 mm

h₅: 28 mm

Teknisk beskrivning

b_1	70 mm
Skaftdiameter d_1	30 mm
b_2	35 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 30
h_1	20 mm
h_2	29 mm
Skaftbredd b_3	17 mm
h_5	28 mm
l_1	70 mm
h_6	38 mm
Form	C
Produktslag	VDi-verktygshållare