

**Garant****eco-verktygshållare form C2 axiell vänster, Skaftdiameter d1: 40 mm**

## Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 319111 40     |
| GTIN         | 4045197523754 |
| Artikelklass | 31V           |

## Beskrivning

### Utförande:

- Sätthårdad HRC 58 ± 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

**GARANT eco – för användning med normala skärhållare, GARANT eco – systemets sticksvarvhållare nr 273830 – 273891 och GARANT eco – grundhållare för avstickning nr 273651.**

### Användningsdata:

För ändbearbetning.

### Norm:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Form: C

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 85 mm

b<sub>2</sub>: 42,5 mm

Skaftbredd b<sub>3</sub>: 20,5 mm

h<sub>5</sub>: 32,5 mm

## Teknisk beskrivning

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| $h_6$               | 48 mm               |
| $h_1$               | 25 mm               |
| $l_1$               | 85 mm               |
| $b_1$               | 85 mm               |
| Färgkod VDI-skaft   | VDI 40              |
| $h_5$               | 32,5 mm             |
| Skaftdiameter $d_1$ | 40 mm               |
| $h_2$               | 34 mm               |
| Skaftbredd $b_3$    | 20,5 mm             |
| $b_2$               | 42,5 mm             |
| Form                | C                   |
| Produktslag         | VDi-verktygshållare |