



Flytborr plant (utan krage), för gänga M: M4



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 082735 M4 |
| GTIN | 2050001740243 |
| Artikelklass | 04D |

Beskrivning

Utförande:

Hårdmetallflytborr för upptagning av kärnhål som förberedelse för gängformning.

Beskrivning:

Flytborren genererar via hårdmetallens polygonkontur friktionsvärme som plastificerar alla metalliska material. Därigenom kan en fast infästning skapas på bara några sekunder. Den ursprungliga materialtjockleken flerdubblas utan spånbildning.

Fördel:

- **Stora kostnads- och tidsbesparingar jämfört med vanliga metoder (t.ex. åtdragningsmuttrar).**
- **Ingen spånbildning, inget avfall, ersätter nit-, svets- och pressmuttrar.**
- **Solid grund för gängor med höga ådragningskrafter.**
- **För alla vanliga materialtjocklekar och gängstorlekar (gängor enligt DIN 13).**

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| rekommenderad drivningseffekt | 0,7 kW |
| rekommenderat varvtal | 2600 min ⁻¹ |
| maximal materialtjocklek | 4,2 mm |

| | |
|-------------|-----------------|
| för gänga M | M4 |
| Kärnhåls-Ø | 3,7 mm |
| Skaft-Ø | 6 mm |
| Produktslag | Friktionsborrar |