

Garant**Basförlängning med säkerhetsslirkoppling, M6–20, Skärandegängtapp, skaft-Ø: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	335647 12
GTIN	4045197554130
Artikelklass	31M

Beskrivning**Utförande:**

Tapphylsor **utan** säkerhetsslirkoppling.

Användningsdata:

För Garant-förlängningar nr 338140–8142.

OBS!:

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning (R_m 600 – 800 N/mm²). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

Teknisk beskrivning

Skärandegängtapp, skaft-Ø	12 mm
skaftstorlek	9 mm
Gängtappsområde	M6–20
Utvändig-Ø D	50 mm
Skaft-Ø d	31 mm
Anslutningslängd L	35 mm
Utkragningslängd H	96 mm
Ø e	34,5 mm
Produktslag	förlängningsstång

