

 kurtz ersa

Universallödkolv, uppvärmningseffekt: 30W



Beställningsdata

Ordernummer	082100 30
GTIN	4003008047004
Artikelklass	04C

Beskrivning

Utförande:

Långlivad industrilödkolv med **Ersadur långtidslödspetsar** (30 gånger längre användningstid hos än konventionella lödspetsar av koppar). **Upphettnings tid 3 minuter** (storlek 300 cirka 5 minuter). Framledning 1,5 m gummikabel (PVC för storlek 30). **Med upplagsstativ** (inte storlek 30). Beprövad Ersalödkolv med monterbart ställ.

Teknisk beskrivning

vikt utan sladd	80 g
uppvärmningseffekt	30 W
lödspetsbredd	3,1 mm
lämplig för Cu-area max	2,5 mm ²
lödspetstemperatur efter 3 min	380 °C
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Lödkolv

Tillbehör

Lödspets tillverkarens beteckning 32KD	082400 32KD
Tennsug PDD03, av plast, antistatisk	082355
	082365 1

Blyfri lödtråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g Lödtråd-Ø 1 mm

Blyfri lödtråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g Lödtråd-Ø 1,5 mm

082365 1,5