

**Garant****Basförlängning med säkerhetsslirkoppling, M3 – 12, Skärandegängtapp, skaft-Ø: 4,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	335645 4,5
GTIN	4045197554017
Artikelklass	31M

**Beskrivning****Utförande:**

Tapphylsor **utan** säkerhetsslirkoppling.

**Användningsdata:**

För Garant -förlängningar nr 338140 – 338142.

**OBS!:**

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

**Teknisk beskrivning**

Skärandegängtapp, skaft-Ø	4,5 mm
skaftstorlek	3,4 mm
Gängtappsområde	M3 – 12
Utvändig-Ø D	32 mm
Skaft-Ø d	19 mm
Anslutningslängd L	21,5 mm
Utkragningslängd H	70 mm
Ø e	23 mm
Produktslag	förlängningsstång

