

**Industriborste, mjuk Arenga/elaston-blandning, Längd: 800mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 087528 800 |
| GTIN | 4250560522436 |
| Artikelklass | 08R |

Beskrivning**Utförande:**

Trärygg med skafthål Ø 24 mm. För medelgrov och grov smuts, våtstark. Med påskruvad tung metallskafthållare.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Användningsområde – nedsmutsning | för medelgrova, grova föroreningar |
| Stommens material | trärygg |
| fukthärdig | ja |
| Beläggning | Arenga/elaston-blandning |
| Stommens bredd | 800 mm |
| Skaftsystem | skafthål |
| lämplig för skaft-Ø | 24 mm |
| Produktslag | Borste |

Tillbehör

087535 24

Borst-/maskinskaft, sats10 delar SK-grundhållare /
reducering-Ø 24 mm
